


Luva de redução (FTGxC)





| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | t.(min) | A1 Øext. | B1 | A2 ØInt. | B2 | D | PMT | QTD |
|------------|--------------------------------------|---------|----------|----|----------|----|----|---------|-----|
| | • | | mm | mm | mm | mm | mm | Kgf/cm2 | STD |
| LR038E014 | Luva de Redução 3/8"ext. x 1/4" | 0,58 | 9,52 | 10 | 6,35 | 7 | 20 | 101 | 90 |
| LR012E014 | Luva de Redução 1/2"ext. x 1/4" | 0,66 | 12,7 | 12 | 6,35 | 7 | 25 | 75 | 75 |
| LR012E0516 | Luva de Redução 1/2"ext x 5/16" | 0,66 | 12,7 | 12 | 7,93 | 7 | 25 | 75 | 75 |
| LR012E038 | Luva de Redução 1/2"ext. x 3/8" | 0,66 | 12,7 | 12 | 9,52 | 8 | 25 | 75 | 75 |
| LR058E014 | Luva de Redução 5/8"ext. x 1/4" | 0,74 | 15.87 | 15 | 6,35 | 7 | 28 | 66 | 65 |
| LR058E038 | Luva de Redução 5/8"ext. x 3/8" | 0,74 | 15,87 | 15 | 9,52 | 8 | 28 | 66 | 65 |
| LR058E012 | Luva de Redução 5/8"ext. x 1/2" | 0,74 | 15,87 | 15 | 12,7 | 10 | 28 | 66 | 65 |
| LR034E014 | Luva de Redução 3/4"ext. x 1/4" | 0,79 | 19,05 | 18 | 6,35 | 7 | 32 | 68 | 60 |
| LR034E038 | Luva de Redução 3/4"ext. x 3/8" | 0,79 | 19,05 | 18 | 9,52 | 8 | 32 | 68 | 60 |
| LR034E012 | Luva de Redução 3/4"ext. x 1/2" | 0,79 | 19,05 | 18 | 12,7 | 10 | 32 | 68 | 60 |
| LR034E058 | Luva de Redução 3/4"ext. x 5/8" | 0,79 | 19,05 | 18 | 15,87 | 13 | 32 | 68 | 60 |
| LR078E038 | Luva de Redução 7/8"ext. x 3/8" | 0,84 | 22,22 | 21 | 9,52 | 8 | 39 | 62 | 50 |
| LR078E012 | Luva de Redução 7/8"ext. x 1/2" | 0,84 | 22,22 | 21 | 12,7 | 10 | 39 | 62 | 50 |
| LR078E058 | Luva de Redução 7/8"ext. x 5/8" | 0,84 | 22,22 | 21 | 15,93 | 13 | 39 | 62 | 50 |
| LR078E034 | Luva de Redução 7/8"ext. x 3/4" | 0,84 | 22,22 | 21 | 19,1 | 16 | 39 | 62 | 50 |
| LR100E078 | Luva de Redução 1"ext. x 7/8" | 0,84* | 25,4 | 21 | 22,28 | 20 | 44 | 55 | 45 |
| LR118E038 | Luva de Redução 1.1/8" ext. x 3/8" | 1,02 | 28,57 | 25 | 9,58 | 8 | 49 | 54 | 40 |
| LR118E012 | Luva de Redução 1.1/8" ext. x 1/2" | 1,02 | 28,57 | 25 | 12,7 | 10 | 49 | 54 | 40 |
| LR118E058 | Luva de Redução 1.1/8"ext. x 5/8" | 1,02 | 28,57 | 25 | 15,87 | 13 | 49 | 54 | 40 |
| LR118E034 | Luva de Redução 1.1/8"ext. x 3 /4" | 1,02 | 28,57 | 25 | 19,05 | 16 | 49 | 54 | 40 |
| LR118E078 | Luva de Redução 1.1/8"ext. x 7/8" | 1,02 | 28,57 | 25 | 22,22 | 20 | 49 | 54 | 40 |
| LR114E118 | Luva de Redução 1.1/4"ext. x 1.1/8" | 1,02* | 31,75 | 25 | 28,57 | 24 | 51 | 41 | 35 |
| LR138E078 | Luva de Redução 1.3/8" ext. x 7/8" | 1,12 | 34,92 | 27 | 22,22 | 20 | 57 | 60 | 35 |
| LR138E118 | Luva de Redução 1.3/8" ext. x 1.1/8" | 1,12 | 34,92 | 27 | 28,57 | 24 | 57 | 53 | 35 |
| LR138E114 | Luva de Redução 1.3/8"ext. x 1.1/4" | 1,12 | 34,92 | 27 | 31,75 | 24 | 57 | 53 | 35 |
| LR112E038 | Luva de Redução 1.1/2"ext. x 3/8" | 1,12* | 38,1 | 27 | 9,52 | 8 | 58 | 55 | 35 |
| LR112E012 | Luva de Redução 1.1/2"ext. x 1/2" | 1,12* | 38,1 | 27 | 12,7 | 10 | 58 | 55 | 35 |
| LR112E058 | Luva de Redução 1.1/2"ext. x 5/8" | 1,12* | 38,1 | 27 | 15,88 | 13 | 58 | 55 | 35 |
| LR112E034 | Luva de Redução 1.1/2"ext. x 3/4" | 1,12* | 38,1 | 27 | 19,05 | 16 | 58 | 55 | 35 |
| LR112E078 | Luva de Redução 1.1/2"ext. x 7/8" | 1,12* | 38,1 | 27 | 22,22 | 20 | 58 | 55 | 35 |
| LR112E118 | Luva de Redução 1.1/2″ext. x 1.1/8″ | 1,12* | 38,1 | 27 | 28,57 | 24 | 58 | 55 | 35 |
| LR112E138 | Luva de Redução 1.1/2″ext. x 1.3/8″ | 1,12* | 38,1 | 27 | 34,92 | 25 | 58 | 44 | 35 |
| LR158E114 | Luva de Redução 1.5/8"ext. x 1.1/4" | 1,3 | 41,27 | 30 | 31,75 | 24 | 61 | 51 | 30 |
| LR158E138 | Luva de Redução 1.5/8"ext. x 1.3/8" | 1,3 | 41,27 | 30 | 34,92 | 25 | 61 | 51 | 30 |
| LR200E138 | Luva de Redução 2"ext. x 1.3/8" | 1,30* | 50,8 | 31 | 34,92 | 25 | 65 | 41 | 15 |
| LR218E158 | Luva de Redução 2.1/8"ext. x 1.5/8" | 1,5 | 53,97 | 36 | 41,27 | 28 | 75 | 38 | 15 |
| LR212E158 | Luva de Redução 2.1/2"ext. x 1.5/8" | 1,50* | 63,5 | 39 | 41,27 | 28 | 84 | 32 | 5 |

- 1) Norma de referência ASME B16.22.
- 2) Outras espessuras e medidas sob consulta.

 3) Dimensão (*) não prevista na ASME B16.22.

 4) PMT (Pressão Máxima de Trabalho)

 5) FTG (Macho)

 6) C (Fêmea)